

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3363.544

## Luft-vatten värmeväxlare

State: 2026-03-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3363.544 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.

## Features

|                               |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                      | SK 3363.544                                                                                                                                                                     |
| Utförande                     | väggmontage<br>Vattenledande delar i rostfritt stål (1.4571)                                                                                                                    |
| Produktbeskrivning            | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt. |
| Färg                          | RAL 7035                                                                                                                                                                        |
| Leveransens omfattning        | Anslutningsklar<br>Håltagningsmall<br>Tättnings- och fastsättningsmaterial                                                                                                      |
| Total kyleffekt               | L 35 W 10 vid 400 l/h: 0,5 kW                                                                                                                                                   |
| Märkspänning                  | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Märkström max.                | Vid 50 Hz: 0,1 A<br>Vid 60 Hz: 0,1 A                                                                                                                                            |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                      |
| Inkopplingstid                | 100 %                                                                                                                                                                           |
| Kylmedium                     | Vatten (för specifikation, se Internet)                                                                                                                                         |
| Vattningångstemperatur        | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                    |
| Vattenanslutningar            | ½" slangkoppling<br>G ¾" AG                                                                                                                                                     |
| Temperaturreglering           | e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)                                                                                                                                |
| Driftstemperatur              | 1 °C...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Observera:                    | Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller                                                                                                                       |

## Features

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimension                          | Bredd: 280 mm<br>Höjd: 550 mm<br>Djup: 120 mm |
| Anmärkning om art. nr.             | Leveranstid på begäran                        |
| Försäkring                         | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A              |
| Inställningsområde                 | 20 °C...55 °C                                 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55                                         |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.                                         |
| Tullvarukod                        | 84158300                                      |
| ETIM 9                             | EC002515                                      |
| ETIM 8                             | EC002515                                      |
| ECLASS 8.0                         | 27180712                                      |

## Approvals

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals    | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring        |