

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3366.140

## Väggmonterade kylaggregat

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.140 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

## Features

Art. nr.	SK 3366.140
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 980 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 3 A Vid 60 Hz: 3,1 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 8 A Vid 60 Hz: 8,8 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 910 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 860 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Utförande	vägghmontage
Dimension	Bredd: 435 mm Höjd: 1.590 mm Djup: 205 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

# Features

---

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,7 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1.090 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.240 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.260 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	61,75 kg
Bruttovikt	65 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---