

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.510

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.510 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".

Features

Art. nr.	SK 3366.510
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Fastsättningsmaterial för montagetyp "Inbyggd"
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anmärkning om art. nr.	När kylaggregatet monteras kan täckramen 3377.000 inkl. fastsättningsmaterial användas. Denna bildar tillsammans med kylaggregatet en sluten enhet.
Märkström max.	Vid 50 Hz: 13,6 A Vid 60 Hz: 13,8 A

Features

Startström (max.)	Vid 50 Hz: 43 A Vid 60 Hz: 47 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 910 m ³ /h Innerkretslopp: 860 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Utförande	väggmontage
Särskild form	Inbyggd
Dimension	Bredd: 435 mm Höjd: 1.590 mm Djup: 205 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,7 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 1 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,84 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,97 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,12 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Trafoskydds brytare: 14...20 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	69,35 kg
Bruttovikt	73 kg

Features

Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, lågprofil, 1,6 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 435 x 1590 x 205 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK