

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.520

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-03-17 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.520 - Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".

Features

Art. nr.	SK 3366.520
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,5 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Märkspänning	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 7,8 A Vid 60 Hz: 8 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 25 A Vid 60 Hz: 27,5 A

Features

Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 910 m³/h Innerkretslopp: 860 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,55
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 435 mm Höjd: 1.590 mm Djup: 205 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,7 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO2-ekvivalent (CO2e): 1 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,97 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,16 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,27 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Trafoskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	67 kg
Bruttovikt	67 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Features

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring