

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.500

Luft-vatten värmväxlare

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.500 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.



Features

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | SK 3373.500 |
| Utförande | väggmontage Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivning | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar Håltagningsmall Tättnings- och fastsättningsmaterial |
| Total kyleffekt | L 35 W 10 vid 400 l/h: 2 kW |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 110 W Vid 60 Hz: 140 W |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,49 A Vid 60 Hz: 0,61 A |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1: 10 bar |
| Inkopplingstid | 100 % |
| Kylmedium | Vatten (för specifikation, se Internet) |

Features

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatteningångstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vattenanslutningar | ½" slangkoppling G ¾" AG |
| Temperaturreglering | e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C) |
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |
| Observera: | Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 145 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Inställningsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 18,816 kg |
| Bruttovikt | 19,806 kg |
| Tullvarukod | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivning | SK Luft/vatten-värmexlare, Väggmontage, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, komfortreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 400 x 950 x 145 mm |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)