


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3378.280 Liquid Cooling Package

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3378.280 - Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Luft-/vattenvärmeväxlare i TS 8 ihopbyggnadssystem, effektiv kyleffekt 10 kW.

## Features

Art. nr.	SK 3378.280
Utförande	Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivning	Luft/vatten värmeväxlare i TS 8 ihopbyggnadssystem, passar till 600 eller 800 mm djupa och 2000 mm höga TS 8 skåp. Luftutlopp på båda sidor med 5 kW vardera eller på en sida med 10 kW. Flexibla möjligheter för vattenanslutning upptill eller nedtill på apparaten.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kabeldragning på plint Frontdörr
Total kyleffekt	L 35 W 10 vid 2000 l/h: 9,5 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 350 W Vid 60 Hz: 350 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,65 A Vid 60 Hz: 2,62 A
Tillåtet driftstryck (p max.)	1 - 6 bar
Anslutningstyp (elektrisk)	Anslutningsklämma
Inkopplingstid	100 %
Kylmedium	Vatten (för specifikation, se Internet)
Vattningångstemperatur	7 °C...30 °C
Vattenanslutningar	G ¾" IG
Driftstemperatur	5 °C...70 °C
Observera:	Ihopbyggnad möjlig genom sidomässig förskruvning

# Features

---

Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Ljudnivå	60 dB(A)
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	133,5 kg
Bruttovikt	137 kg
Tullvarukod	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivning	SK Liquid Cooling Package, luft/vatten värmexväxlare, i TS 8 skåp, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x800 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring