

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3386.640

# Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3386.640 - Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

## Total kyleffekt 0,50–4,00 kW

Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.



## Features

Art. nr.	SK 3386.640
Utförande	takmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Färg	RAL 9007
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial

# Features

Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 3 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Observera:	Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
Märkström max.	Vid 50 Hz: 3,4 A Vid 60 Hz: 3,4 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 8 A Vid 60 Hz: 9 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 3.450 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 1.280 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Utförande	takmontage
Dimension	Bredd: 796 mm Höjd: 470 mm Djup: 580 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 1,6 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,01 t
Anslutningstyp (elektrisk)	Kontaktdon
Inkopplingstid	100 %
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C

# Features

---

Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	74,1 kg
Bruttovikt	88 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 3 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, rostfritt stål

# Approvals

---

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK