


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010

Säkringselement Diazed/Neozed

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Säkringselement Diazed/Neozed

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskrufsfastsättning eller insnäppning.

Features

Art. nr.	SV 3427.010
Material	Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Beröringsskydd: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	D II-E 27 (passkontakt)
Märkisolationsspänning U_i	690 V
Märkström max.	25 A
Märkspänning	500 V (DC) 500 V, 3~
Dimension	Bredd: 42 mm Höjd: 209 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 16 mm ²
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
Märkspänning (L1 + L2)	500 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)	500 V (DC)

Features

Tvärsnitt rundledare	1,5 - 16 mm ²
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	2,37 kg
Bruttovikt	2,465 kg
Kopparandel (kg/st)	0,046
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivning	SV Säkringselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passkontakt

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring