


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.040

Säkringselement Diazed/Neozed

State: 2026-06-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.040 - Säkringselement Diazed/Neozed

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskrufsfastsättning eller insnäppning.

Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 3427.040 |
| Utförande | Easy Connect |
| Material | Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Beröringsskydd: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Beröringsskydd: Polyamid |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar förmonterad komponent inkl. beröringsskydd och utvändiga anslutningsklämmor |
| Observera: | Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Observera: | För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Säkringsinsatser | D II-E 27 (passkontakt) |
| Märkisolationsspänning U_i | 690 V |
| Märkström max. | 25 A |
| Märkspänning | 500 V (DC) 500 V, 3~ |
| Dimension | Bredd: 56 mm Höjd: 251 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 16 mm ² |
| Passar för samlingsckenor | Höjd: 5, 10 mm |

Features

| | |
|------------------------|---|
| Poltal | 3-polig |
| Märkspänning (L1 + L2) | 500 V (DC) |
| Märkspänning (L1 + L3) | 500 V (DC) |
| Tvärsnitt rundledare | 1,5 - 16 mm ² |
| Förpackningsenhet | 5 st. |
| Nettovikt | 2,1 kg |
| Bruttovikt | 1,86 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,094 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Produktbeskrivning | SV Säkringselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passkontakt, inklusive beröringsskydd |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register |
| Explanations | Konformitetsförklaring |