

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 för placering på montageplåt

Features

Art. nr.	SV 3431.000
Utförande	För placering på montageplåt
Material	Glasfiberförstärkt polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 9011 Lock: RAL 7035
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 10 mm Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	100 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 89 mm Höjd: 141,5 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 50 mm ²
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 50 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,401 kg

Features

Bruttovikt	0,453 kg
Kopparandel (kg/st)	0,15
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, för placering på montageplåt

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK