

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.020

NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000

State: 2026-07-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.020 - NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000



Features

Art. nr.	SV 3431.020
Utförande	med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) För 60 mm samlingskenskensystem
Material	Glasfiberförstärkt polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	100 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 53 mm Höjd: 213 mm

Features

Anslutning av rundledare	2,5 - 50 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	2,5 - 50 mm ²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,619 kg
Bruttovikt	0,64 kg
Kopparandel (kg/st)	0,15
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, kabelutgång upptill

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---