
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3433.010

# Säkringselement Diazed/Neozed

State: 2026-11-17 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3433.010 - Säkringselement Diazed/Neozed

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskruvsfastsättning eller insnäppning.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 3433.010 |
| Material | Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)<br>Beröringsskydd: Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Observera: | Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Observera: | För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Säkringsinsatser | D III-E 33 (passkontakt) |
| Märkisolationsspänning Ui | 690 V |
| Märkström max. | 63 A |
| Märkspänning | 690 V (DC)<br>690 V, 3~ |
| Dimension | Bredd: 57 mm<br>Höjd: 209 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 25 mm² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Märkspänning (L1 + L2) | 690 V (DC) |
| Märkspänning (L1 + L3) | 690 V (DC) |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Tvärsnitt rundledare | 1,5 - 25 mm² |
| Förpackningsenhet | 10 st. |
| Nettovikt | 3 kg |
| Bruttovikt | 3,18 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,071 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Produktbeskrivning | SV Säkringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-25 mm, passkontakt |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Explanations | Konformitetsförklaring |