

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Anslutningsadapter

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Anslutningsadapter

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 3439.010
Material	Övertäckning: ABS Chassin: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkström max.	600 A
Märkspänning	690 V, 3~
Kabelutgång	uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning. Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 180 mm Höjd: 247 mm
Anslutning av rundledare, flertrådig	35 - 240 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	24 x 21 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,36 kg
Bruttovikt	4,635 kg
Kopparandel (kg/st)	0,732

Features

Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Anslutningsadapter, 600 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill/ nedtill, anslutning rundledartvärnsnitt 35-240 mm, klämutrymme BH: 24x21 mm

Approvals

Approvals	ABS
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK