

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3457.500**

**Ledaranslutningsklämma**

State: 2026-04-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3457.500 - Ledaranslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

## Features

Art. nr.	SV 3457.500
Produktbeskrivning	För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10,5 x 11 mm
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare	16 - 50 mm <sup>2</sup>
För skentjocklek	10 mm
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,975 kg
Bruttovikt	1,06 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeskrivning	SV Ledaranslutningsklämmor, 16-50 mm, klämutrymme BH: 10,5x11 mm för skentjocklek 10 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---