

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3584.020

# Samlingskenor CUPONAL

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3584.020 - Samlingsckenor CUPONAL

Kopparklädda samlingsckenor i aluminium.



## Features

|                     |   |
|---------------------|---|
| Art. nr.            | SV 3584.020   |
| Produktbeskrivning  | Samlingsckenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsckenehållare 9340.000/9340.050.                                      |
| Material            | Aluminium<br>Koppar   |
| Märkström max.      | 328 A   |
| Observera:          | Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C<br>Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671<br>Individuellt kapningsbar |
| Standarder          | DIN EN 13 601   |
| Tvårsnittetsarea    | 30 mm x 5 mm  |
| Dimension           | Längd: 2.400 mm   |
| Förpackningsenhet   | 6 st.   |
| Nettovikt           | 8,52 kg   |
| Bruttovikt          | 9,02 kg   |
| Kopparandel (kg/st) | 0,52  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tullvarukod        | 76042990  |
| ETIM 9             | EC001522  |
| ETIM 8             | EC001522  |
| ECLASS 8.0         | 27370303  |
| Produktbeskrivning | SV samlingsckenor CUPONAL, BH: 30x5 mm L: 2400 mm |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|