

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Samlingskenor CUPONAL

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.020 - Samlingskenor CUPONAL

Kopparklädda samlingskenor i aluminium.



Features

Art. nr.	SV 3585.020
Produktbeskrivning	Samlingskenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsskenehållare 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium Koppar
Märkström max.	363 A
Observera:	Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671 Individuellt kapningsbar
Standarder	DIN EN 13 601
Tvårsnittarea	20 mm x 10 mm
Dimension	Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	6,3 kg
Bruttovikt	6,5 kg
Kopparandel (kg/st)	0,7

Features

Tullvarukod	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Produktbeskrivning	SV samlingsckenor CUPONAL, BH: 20x10 mm L: 2400 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---