

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# IT 3659.191

## Server-teleskopskenor

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Server-teleskopskenor för IT-skåpsystem och IT-låda

Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 430 mm.



## Features

Art. nr.	IT 3659.191
Utförande	För profilavstånd 573,65–701,65 mm
Produktbeskrivning	Ger optimal åtkomst till servrar även när de är monterade. För servrar med bredd max. 430 mm.
Material	Stålplåt
Belastning	30 kg
Observera:	Endast tillsammans med L-formade profilskenor
Passar för	Skåptyp: TS TS IT VX VX IT Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,82 kg
Bruttovikt	3,08 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Server-teleskopskenor för TS, TS IT, VX, VX IT, för djup 800 mm, utdrag: 573 mm, för server med bredd på max. 430 mm