

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HP 3659.520 Tangentbordschassi, 19"

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HP 3659.520 - Tangentbordschassi, 19"

19"-tangentbordschassi 1 HE, anpassat för inbyggnad av 19"-tangentbord med pekplatta eller styrkula och mus

Features

Art. nr.	HP 3659.520
Utförande	PS/2
Produktbeskrivning	19"-tangentbordschassi 1 HE, 430 mm djup. Anpassad för inbyggnad av 19"-tangentbord med pekplatta eller styrkula och mus. Sluten på framsidan och låsningsbar. Teleskopskenor med integrerad säkring. Anpassad för montage av en musmatta.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	19"-chassi utan tangentbord Apparatsladdställ Montagevinkel för 800 och 900 mm skåpdjup Montagematerial
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Max. tangentbordsmått (BxHxD)	417 x 39 x 210 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,624 kg
Bruttovikt	6,973 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27189261