

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.012

Hygienic Design

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.012 - Hygienic Design Kompaktapparatskåp HD, med en dörr

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare sin blå färg.

Features

Art. nr.	HD 4000.012
Utförande	Taklutning 30° framåt
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Montageplåt: Stålplåt Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Dörr med intryckt tätning Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Montageplåt
Dimension	Bredd: 610 mm Höjd framtill: 810 mm Höjd baktill: 929 mm Djup: 210 mm
Mått för montageplåt (B × H)	550 mm x 735 mm
Dörröppningsvinkel	125°
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Rostfritt stål
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9

Features

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	30 kg
Bruttovikt	32 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Produktbeskrivning	HD kompaktapparatskåp, 1.4301, BHD 610x810x210mm