

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062 Manöverlåda HD

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Manöverlåda HD

Bildskärmar, datorer och andra komponenter med skärmar är hygieniskt och säkert skyddade i manöverlådan. Takhöjden 30° förhindrar att föremål sätts på den och tillåter att vätskor snabbt rinner av.

Features

Art. nr.	HD 4000.062
Fördelar	Taklutning 30° framåt Montageplatta med ställbar höjd för bildskärm upp till 24" Fäste för bords-TFT med justerbar höjd för bildskärmar upp till 24"
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Glasfönster: Polykarbonat Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 Fönster: Polykarbonat
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Dörr med glasruta och inskjuten tätning Högerhängd dörr Hållare för TFT-skärm för bord med fäste VESA 75/100
Alternativ	utan fönster Montageplåt istället för montageplatta Öppning för pekskärm istället för glasskiva Avlastningsbord för tangentbord HD
Dimension	Bredd: 810 mm Höjd framtill: 692 mm Höjd baktill: 848 mm Djup: 266 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 535 mm Glasrutans höjd: 325 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm

Features

Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kod	IK08
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	33,2 kg
Bruttovikt	33,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	99,56
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------