


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Skåp för brandsläckare HD

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Skåp för brandsläckare HD

Viktig säkerhetsutrustning för snabb åtkomst och hygieniskt skyddad. Skåpet för placering av brandsläckare kan placeras direkt i produktionsmiljö.

Features

Art. nr.	HD 4000.075
Produktbeskrivning	Taklutning 30° framåt
Fördelar	Hygienisk och strålvattenskyddad förvaring av brandsläckare Sparar tid och kostnader tack vare enkel och effektiv rengöring Brandsläckaren tas enkelt ut med en hand tack vare T-handtaget Snabb tillståndskontroll tack vare inbyggd glasdörr
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Handtag och lås: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Glasfönster: Polykarbonat Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåp slutet runtom Dörr med glasruta och inskjuten tätning Variabel dörrupphängning T-handtag med 3-punktslåssystem
Dimension	Bredd: 390 mm Höjd framtill: 840 mm Höjd baktill: 1.010 mm Djup: 300 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 170 mm Glasrutans höjd: 670 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	20 kg
Bruttovikt	22 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	70,94
Tullvarukod	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------