

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 Glasfönster HD

State: 2026-07-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Glasfönster HD

För skydd av givare eller displayer.

Features

Art. nr.	HD 4000.082
Produktbeskrivning	För skydd av givare eller displayer.
Fördelar	Stort siktfält Spaltfri övergång mellan glasruta och ram Utvändigt gångjärn Med T-handtag för enkel öppning utan nyckel
Material	Ram: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 Fönster: Polykarbonat
Leveransens omfattning	Inkl. 2 gångjärn Inkl. T-handtag Inkl. fastsättningsmaterial
Synlig yta	Glasrutans bredd: 352 mm Glasrutans höjd: 185 mm
Dimension	Bredd: 470 mm Höjd: 290 mm Djup: 65 mm
Passar för	Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
IK-kod	IK08
Inbyggnadsmöjligheter	För påbyggnad på ytor
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,84 kg

Features

Bruttovikt	2,896 kg
Tullvarukod	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	HD glasfönster, med T-handtag, BxH: 470 x 290 mm, rostfritt stål 1.4301