

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.240 Nivåfötter HD

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.240 - Nivåfötter HD

Nivåfötter HD för minimering av rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga och för utjämning av höjdskillnader upp till en 10° vinkel tack vare flexibel bottenplatta.

## Features

Art. nr.	HD 4000.240
Utförande	utan golvfastsättning
Fördelar	Minimal rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga Utjämning av höjdskillnader på golv upp till en vinkel på 10° tack vare flexibel bottenplatta Ihopbyggnad möjlig även vid sluttande golv tack vare det stora justeringsområdet Certifierad enligt 3-A Sanitary standards
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Belastning	Max. 7000 N statisk per nivåfot
Dimension	Gänga: M12
Passar för	Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD VX VX SE TS
Nivåregleringsområde	122 - 175 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,342 kg
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# Features

---

Produktbeskrivning

HD Nivåfötter, utan golvfastsättning, rostfritt stål 1.4301