

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240 Nivåfötter HD

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Nivåfötter HD

Nivåfötter HD för minimering av rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga och för utjämning av höjdskillnader upp till en 10° vinkel tack vare flexibel bottenplatta.

Features

Art. nr.	HD 4000.240
Utförande	utan golvfastsättning
Fördelar	Minimal rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga Utjämning av höjdskillnader på golv upp till en vinkel på 10° tack vare flexibel bottenplatta Ihopbyggnad möjlig även vid sluttande golv tack vare det stora justeringsområdet Certifierad enligt 3-A Sanitary standards
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Belastning	Max. 7000 N statisk per nivåfot
Dimension	Gänga: M12
Passar för	Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD VX VX SE TS
Nivåregleringsområde	122 - 175 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,342 kg
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Features

Produktbeskrivning

HD Nivåfötter, utan golvfastsättning, rostfritt stål 1.4301