

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250 Nivåfötter HD

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - Nivåfötter HD

Nivåfötter HD för minimering av rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga och för utjämning av höjdskillnader upp till en 10° vinkel tack vare flexibel bottenplatta.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | HD 4000.250 |
| Utförande | med golvfastsättning |
| Fördelar | Minimal rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga Utjämning av höjdskillnader på golv upp till en vinkel på 10° tack vare flexibel bottenplatta Ihopbyggnad möjlig även vid sluttande golv tack vare det stora justeringsområdet Certifierad enligt 3-A Sanitary standards |
| Material | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Leveransens omfattning | Inkl. tätning och fastsättningsmaterial |
| Belastning | Max. 7000 N statisk per nivåfot |
| Dimension | Gänga: M12 |
| Passar för | Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD VX VX SE TS |
| Nivåregleringsområde | 122 - 175 mm |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 2,4 kg |
| Bruttovikt | 2,5 kg |
| Tullvarukod | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ETIM 8 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |

Features

Produktbeskrivning

HD Nivåfötter, med golvfastsättning, rostfritt stål 1.4301