Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250

Nivåfötter HD

State: 2026-11-13 (Source: www.rittal.com/se-sv)

HD 4000.250 - Nivåfötter HD

Nivåfötter HD för minimering av rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga och för utjämning av höjdskillnader upp till en 10° vinkel tack vare flexibel bottenplatta.

Features

Art. nr.	HD 4000.250
Utförande	med golvfastsättning
Fördelar	Minimal rengöringstid tack vare helt övertäckt och tätad gänga Utjämning av höjdskillnader på golv upp till en vinkel på 10° tack vare flexibel bottenplatta Ihopbyggnad möjlig även vid sluttande golv tack vare det stora justeringsområdet Certifierad enligt 3-A Sanitary standards
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
Belastning	Max. 7000 N statisk per nivåfot
Dimension	Gänga: M12
Passar för	Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD VX VX SE TS
Nivåregleringsområde	122 - 175 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,4 kg
Bruttovikt	2,5 kg
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2026

Features

Produktbeskrivning	HD Nivåfötter, med golvfastsättning, rostfritt stål 1.4301

© Rittal 2026