



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.300

Tryckavlastningsplugg

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.300 - Tryckavlastningsplugg

Tryckavlastningsplugg i rostfritt stål med integrerat tätningsmembran, särskilt för skåp som utsätts för växlande temperaturförhållanden (t.ex. vid uppställning utomhus).

Features

Art. nr.	SZ 4000.300
Produktbeskrivning	Om skåpet utsätts för växlande temperturförhållanden kan det bildas kondensvatten i slutna skåp till följd av tryckskillnaderna. Genom ett integrerat tätningsmembran i tryckavlastningspluggen förebyggs tryckskillnaderna och därmed även kondensbildning, dessutom skyddar membranet mot inträngande fukt utifrån. För att skydda mot nedsmutsning ska inbyggnad ske vertikalt.
Tekniska data	Anslutningsgänga M12 x 1,5 Luftgenomflöde på upp till 60 l/tim vid en tryckskillnad på 70 mbar
Material	Rostfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Leveransens omfattning	Inkl. låsmutter
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X8 IP X9
Längd	10 mm
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,12 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

Features

Produktbeskrivning

SZ tryckavlastningsplugg, rostfritt stål, 1.4305

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)