

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.300**

**Tryckavlastningsplugg**

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.300 - Tryckavlastningsplugg

Tryckavlastningsplugg i rostfritt stål med integrerat tätningsmembran, särskilt för skåp som utsätts för växlande temperaturförhållanden (t.ex. vid uppställning utomhus).

## Features

Art. nr.	SZ 4000.300
Produktbeskrivning	Om skåpet utsätts för växlande temperturförhållanden kan det bildas kondensvatten i slutna skåp till följd av tryckskillnaderna. Genom ett integrerat tätningsmembran i tryckavlastningspluggen förebyggs tryckskillnaderna och därmed även kondensbildning, dessutom skyddar membranet mot inträngande fukt utifrån. För att skydda mot nedsmutsning ska inbyggnad ske vertikalt.
Tekniska data	Anslutningsgänga M12 x 1,5 Luftgenomflöde på upp till 60 l/tim vid en tryckskillnad på 70 mbar
Material	Rostfritt stål 1.4305 (AISI 303)
Leveransens omfattning	Inkl. låsmutter
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X8 IP X9
Längd	10 mm
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,12 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

# Features

---

Produktbeskrivning

SZ tryckavlastningsplugg, rostfritt stål, 1.4305

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)