

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.885 Stort skåp

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.885 - Stort skåp HD

HD systemskåp är en ihopbyggnadsbar skåplösning för hygieniskt känsliga områden som rengörs regelbundet.



## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Art. nr.                     | HD 4000.885   |
| Material                     | Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)<br>Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600<br>Montageplåt: Stålplåt |
| Ytbehandling                 | Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm<br>Montageplåt: förzinkad<br>Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)   |
| Leveransens omfattning       | Skåpram med påsvetsat bakstycke/bottenplåt<br>Dörr med intryckt tätning<br>På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster<br>Montageplåt                   |
| Alternativ                   | Underkonstruktion HD med nivåjustering  |
| Dimension                    | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 1.800 mm<br>Djup: 500 mm   |
| Mått för montageplåt (B × H) | 699 mm x 1.696 mm   |
| Dörröppningsvinkel           | 125°  |
| IK-kod                       | IK08  |
| Grundmaterial                | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |

## Features

---

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9                        |
| Protection category NEMA            | NEMA 4X                               |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4X<br>Typ 12 |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.                                 |
| Nettovikt                           | 96 kg                                 |
| Bruttovikt                          | 97,5 kg                               |
| Tullvarukod                         | 94032080                              |
| ETIM 9                              | EC000261                              |
| ETIM 8                              | EC000261                              |
| ECLASS 8.0                          | 27180101                              |

---

## Approvals

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

---