

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.437

Avbitare för DIN-skenor MC3

State: 2026-06-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.437 - Avbitare för DIN-skenor MC3

Manuell profilavbitare för gradfri kapning av C-profilskenor 30/15 samt DIN-skenor TS 35/7,5 och TS 35/15. Den önskade längden på skenan kan ställas in med linjalen (mm/tum) och det justerbara anslaget exakt och med en noggrannhet som kan upprepas. För montage på arbetsbänken.



Features

Art. nr.	AS 4050.437
Produktbeskrivning	Manuell profilavbitare för gradfri kapning av C-profilskenor 30/15 samt DIN-skenor TS 35/7,5 och TS 35/15. Den önskade längden på skenan kan ställas in med linjalen (mm/tum) och det justerbara anslaget exakt och med en noggrannhet som kan upprepas. För montage på arbetsbänken.
Fördelar	Kostnadseffektiv, manuell kapning av profil- och DIN-skenor Underlättar kapning av profil- och DIN-skenor jämfört med sågning för hand Gradfri kapning med excenterspak utan stor kraft Kräver lite underhåll och har hög livslängd
Uppställningsyta	Bredd: 1.343 mm Höjd: 1.162 mm Djup: 312 mm
Material som kan bearbetas	Stålplåt Aluminium Koppar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	15 kg
Bruttovikt	16,15 kg

Features

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivning	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm