

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

Avisoleringsmaskin S22

State: 2026-07-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Avisoleringsmaskin S22

Halvautomatisk maskin för avisolering av kablar med olika tvärsnitt

Features

Art. nr.	AS 4050.451
Utförande	Touchscreen-display Integrerad räknare (total kvantitet) Integrerad räknare (daglig kvantitet) Steglös inställning av avdrags-/avisoleringslängd
Produktbeskrivning	Halvautomatisk maskin för avisolering av trådar med olika tvärsnitt.
Fördelar	Enkel tvärsnittsställning med vridknapp Enkel införing av kabel Användarvänlig manövrering
Tekniska data	Elektriskt driven Avisoleringsområde 0,05–6 mm ² (AWG 30–10) Avisoleringslängd 3–20 mm (0,12–0,79 tum) Avdragslängd 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Insticks­längd 22 mm (0,87 tum)
Leveransens omfattning	Avisoleringsmaskin S22 Specialtratt för införing av tunna ledare Reservkniv
Dimension	Bredd: 190 mm Höjd: 190 mm Djup: 295 mm
Märkspänning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skenbar effekt	70 VA
Takttid	0,5 s
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,5 kg
Bruttovikt	9,06 kg
Tullvarukod	84798997

Features

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivning	Stripping machine S 22, 0,05-6mm ²
