


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736

## Ändhylsor

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

## Features

Art. nr.	AS 4050.736
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	gul
Längd	12 mm
AWG	10
Inre diameter	6,3 mm
För tvärsnitt	6 mm <sup>2</sup>
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.210
Levererat utförande	lös
Förpackningsenhet	100 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,1 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Features

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 6 mm<sup>2</sup>, gula, lösa, 12 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR