


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737

Ändhylsor

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4050.737
Utförande	för manuell kabelbearbetning för helautomatisk kabelmaskin Wire Terminal WT C
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	vit
Längd	12 mm
AWG	20
Inre diameter	2,6 mm
För tvärsnitt	0,5 mm ²
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	0,105 kg
Tullvarukod	85369010

Features

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivning	Trådändhylsor för kabelmontering, 0,5 mm ² , vita, lösa, 12 mm, 10 x 100

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------