


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.738

## Ändhylsor

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.738 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

## Features

Art. nr.	AS 4050.738
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	grå
Längd	12 mm
AWG	18
Inre diameter	2,8 mm
För tvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Features

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 0,75 mm<sup>2</sup>, grå, lösa, 12 mm, 10 x 100

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR