


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.743

Ändhylsor

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.743 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4050.743
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	grå
Längd	8 mm
AWG	18
Inre diameter	3,4 mm
För tvärsnitt	0,75 mm ²
DIN-färgkod	Yes
Multinorm	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Levererat utförande	lös
Förpackningsenhet	500 st.
Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,049 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 0,75 mm², AWG 18, grå lösa,
8 mm (brett skaft)

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR