

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.760

## Ändhylsor

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.760 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

## Features

|                      |   |
|----------------------|---|
| Art. nr.             | AS 4050.760   |
| Produktbeskrivning   | Med plastkragar.  |
| Tekniska data        | Värmetålig upp till 105 °C  |
| Material             | E-Cu, galvaniskt förzinkad<br>Plastkrage: Polypropylen  |
| Färg                 | orange  |
| Längd                | 8 mm  |
| AWG                  | 20  |
| Inre diameter        | 2,6 mm  |
| Rittal-färgkod       | Yes   |
| För tvärsnitt        | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Observera:           | UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.<br>Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation. |
| Standarder           | AEH DIN 46228   |
| Passar till art. nr. | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452  |
| Levererat utförande  | lös   |
| Förpackningsenhet    | 500 st.   |
| Nettovikt            | 0,5 kg  |
| Bruttovikt           | 0,036 kg  |
| Tullvarukod          | 85369010  |
| ETIM 9               | EC000005  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 8             | EC000005  |
| ECLASS 8.0         | 36659290  |
| Produktbeskrivning | Trådändhylsor för kabelmontering, 0,5 mm <sup>2</sup> , AWG 20, 8 mm, orange, lösa, 500 st. |

# Approvals

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|