

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761

Ändhylsor

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.761 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

| | |
|----------------------|---|
| Art. nr. | AS 4050.761 |
| Produktbeskrivning | Med plastkragar. |
| Tekniska data | Värmetålig upp till 105 °C |
| Material | E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen |
| Färg | orange |
| Längd | 10 mm |
| AWG | 20 |
| Inre diameter | 2,6 mm |
| Rittal-färgkod | Yes |
| För tvärsnitt | 0,5 mm ² |
| Observera: | UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation. |
| Standarder | AEH DIN 46228 |
| Passar till art. nr. | 4051.205 4051.210 |
| Levererat utförande | lös |
| Förpackningsenhet | 500 st. |
| Nettovikt | 0,5 kg |
| Bruttovikt | 0,042 kg |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Features

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, orange, lösa, 500 st.

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR