

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.105 Arbetslampa LED

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.105 - Arbetslampa LED för WS 540

För infästning på bänkskivan med klämmekanism.



## Features

Art. nr.	AS 4051.105
Produktbeskrivning	För infästning vid bänkskivan med klämmekanism.
Fördelar	Ljusstark, bländnings- och flimmerfri belysning, homogen och fri från skuggor Valbar färgtemperatur mellan varmvit, neutralvit och dagljusvit ökar koncentrationsförmågan och minskar trötthetstecken. Fantastisk färgäkthet och stark kontrast Fjäderarm av aluminium med ledat 3D-huvud, som kan svängas och låsas så att ljuskällan kan placeras fritt
Tekniska data	Fjäderarm: längd 970 mm Färgåtergivning: 94–98 Ra Strålvinkel: 100°
Material	Lamphus: Aluminium Avbländning: Macrolon
Leveransens omfattning	Arbetslampa LED Inkl. fastsättningsmaterial
Märkeffekt	26 W
Längd på anslutningskabel	3 m
Anslutningsmöjligheter	Nätdel med kontakt (CEE 7/16) med AC-adapter
Belysning	84 SMD LED:er
Kapslingsklass	III (SELV)

# Features

Ljusflöde	2 930 lm
Passar till art. nr.	4051.100
Driftstemperatur	-10 °C...40 °C
Märkspänning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 545 mm Höjd: 90 mm Djup: 35 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,5 kg
Bruttovikt	4,2 kg
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivning	LED-arbetslampa för WS 540, dimbar, 230 V/50 Hz