

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.120

Trådinmatning profilskena, vertikal

State: 2026-06-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.120 - Trådinmatning profilskenan, vertikal för WS 540

Riktad trådinmatning för upp till åtta olika trådar. Montage vid det vertikala fäststaget.

Features

Art. nr.	AS 4051.120
Produktbeskrivning	Riktad trådinmatning för upp till åtta olika trådar. Montage vid det vertikala fäststaget.
Fördelar	Kan justeras individuellt på profilskenan Trådarna får optimala löpegenskaper
Tekniska data	Mått (B x H x D): 130 x 263 x 322 mm Djupinställning direkt vid trådinmatningen till 100 mm Möjligt att mata in trådarna på 0,5–2,5 mm ²
Material	Fäste: Stålplåt Rulle och trådstyrning: Plast
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,3 kg
Bruttovikt	1,8 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100210
Produktbeskrivning	Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar