


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.525 Ändhylsor

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.525 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4051.525
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	blå
Längd	10 mm
AWG	14
Inre diameter	4,2 mm
För tvärsnitt	2,5 mm ²
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	0,176 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Features

ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivning	Trådändhylsor för kabelmontering, 2,5 mm ² , AWG 14, blå, 10 mm, lösa (10 förpackningar med 100 st.), 1000 st.

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------
