

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.617

Ändhylsor

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.617 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

| | |
|---------------------|---|
| Art. nr. | AS 4051.617 |
| Produktbeskrivning | Med plastkragar. |
| Tekniska data | Värmetålig upp till 105 °C |
| Material | E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen |
| Färg | grå |
| Längd | 12 mm |
| AWG | 18 |
| Inre diameter | 2,8 mm |
| DIN-färgkod | Yes |
| Observera: | UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation. |
| Standarder | AEH DIN 46228 |
| Levererat utförande | lös |
| Förpackningsenhet | 500 st. |
| Nettovikt | 0,5 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeskrivning | Ändhylsor för kabelmontering, 0,75 mm ² , grå, lösa, 12 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR