


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.644 Ändhylsor

State: 2026-05-30 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.644 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

Features

Art. nr.	AS 4051.644
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	röd
Längd	10 mm
AWG	18
Inre diameter	3 mm
För tvärsnitt	1 mm ²
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Nettovikt	1 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Features

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 1 mm², AWG 18, röda, 10 mm, lösa (10 förpackningar med 100 st.), 1000 st.

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR