


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.647

## Ändhysor

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.647 - Ändhylsor lös

Med plastkragar.

## Features

Art. nr.	AS 4051.647
Produktbeskrivning	Med plastkragar.
Tekniska data	Värmetålig upp till 105 °C
Material	E-Cu, galvaniskt förzinkad Plastkrage: Polypropylen
Färg	svart
Längd	10 mm
AWG	16
Inre diameter	3,5 mm
För tvärsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
DIN-färgkod	Yes
Observera:	UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin. Kontakta din Rittal-rådgivare för enskild konsultation.
Standarder	AEH DIN 46228
Passar till art. nr.	4051.205 4051.210
Levererat utförande	lös (10 förp á 100 st)
Förpackningsenhet	1 000 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	0,14 kg
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Features

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Produktbeskrivning

Trådändhylsor för kabelmontering, 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16, svarta, 10 mm, lösa (10 förpackningar med 100 st.), 1000 st.

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR