

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.141 Crimptång

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.141 - Crimptång för kabelsko

För bearbetning av isolerade kabelsko och förbindningar

## Features

Art. nr.	AS 4054.141
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För bearbetning av isolerade kabelsko och förbindningar.
Fördelar	Entydig tvärsnittstilldelning genom färgkodning på stansarna Frikopplingsbar tvångsspärr Upplåst så snart önskat tryck uppnåtts, för att förhindra undertryck
Material	Högklassigt särskilt verktygsstål
Ytbehandling	Matt, förkromad
Färg	Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Sammanpressning	Oval crimp
Dimension	Höjd: 68 mm Längd: 256 mm
AWG	22 - 10
För tvärsnitt	0,75 - 6 mm <sup>2</sup>
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,64 kg
Bruttovikt	0,68 kg
Tullvarukod	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivning	Crimping plier 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> , Oval-Cr.