

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.000 Manuell hydraulstans

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.000 - Manuell hydraulstans

För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.

Features

Art. nr.	AS 4055.000
Utförande	rak
Produktbeskrivning	För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
Fördelar	Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
Material	Aluminium
Leveransens omfattning	Manuell hydraulstans Hydraulskruv Ø 19 mm Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm HSS borrar Ø 11 mm Distanshylssats (3-delad) Plastfodral
Manövrering hydraulisk	Runda hål upp till Ø 82 mm Rektangulärt hål upp till 46 × 86 mm Stanskraft 75 kN Max. arbetstryck 680 bar/9 850 psi Plåtstans, kvadratisk upp till 92 x 92 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3 kg
Bruttovikt	3,04 kg
Tullvarukod	84678900
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivning	Manual hydraulic punch