

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Manuell hydraulstans

State: 2026-02-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Manuell hydraulstans

För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.



Features

Art. nr.	AS 4055.010
Utförande	med 90° vinklat och 360° vridbart cylinderhuvud
Produktbeskrivning	För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
Fördelar	Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
Material	Aluminium
Leveransens omfattning	Manuell hydraulstans Hydraulskruv Ø 19 mm Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm HSS borrar Ø 11 mm Distanshylssats (3-delad) Plastfodral
Manövrering hydraulisk	Runda hål upp till Ø 82 mm Rektangulärt hål upp till 46 x 86 mm Stanskraft 75 kN Max. arbetstryck 680 bar/9 850 psi Plåtstans, kvadratisk upp till 92 x 92 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3.3
Bruttovikt	3.36
Tullvarukod	84678900
EAN	4028177807914

Features

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046