


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020 Manuell hydraulstans

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Manuell hydraulstans

För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.



Features

Art. nr.	AS 4055.020
Utförande	flexibel, med hydraulslang och separat cylinder
Produktbeskrivning	För stansning av runda, kvadratiska och rektangulära hål.
Fördelar	Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
Material	Aluminium
Leveransens omfattning	Manuell hydraulstans Hydraulskruv Ø 19 mm Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm HSS borrar Ø 11 mm Distanshylssats (3-delad) Plastfodral
Manövrering hydraulisk	Runda hål upp till Ø 82 mm Rektangulärt hål upp till 46 x 86 mm Stanskraft 75 kN Max. arbetstryck 680 bar/9 850 psi Plåtstans, kvadratisk upp till 92 x 92 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,4 kg
Bruttovikt	3,546 kg
Tullvarukod	84678900
ETIM 9	EC001085

Features

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivning	Hand hydraulic punch, hose a. cylind.
