

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.116

Splitter hålstans rund

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.116 - Splitter hålstans rund för rostfritt stål, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.116
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	Matris Dyna
Material som kan bearbetas	Rostfritt stål
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål	2 mm
Ø-stans	16,2 mm
För gänga	M16
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Dragskruv (Ø × L)	11,1 x 60 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	11,1 mm 19 cm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,043 kg
Bruttovikt	0,059 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156

Features

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivning	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
