

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.163

Splitter hålstans rund

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.163 - Splitter hålstans rund för rostfritt stål, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.163
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	
Leveransens omfattning	Matris Dyna
Material som kan bearbetas	Rostfritt stål
Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål	2,5 mm
Ø-stans	63,5 mm
För gänga	M63
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Dragskruv (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulisk dragskruv Ø	19 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,025 kg
Bruttovikt	1,098 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivning

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting