

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Splitter hålstanssats metrisk

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Splitter hålstanssats metrisk för rostfritt stål, med 3-delad uppdelning

För utstansning av runda hål

Features

Art. nr.	AS 4055.180
Utförande	Med 3-delad indelning
Produktbeskrivning	För utstansning av runda hål. Plåtstansen manövreras med skruvnyckel eller hydraulstans.
Leveransens omfattning	5 stansar 5 dynor Plastfodral
Material som kan bearbetas	Rostfritt stål
För gänga	M16 M20 M25 M32 M40
Observera:	Vid manövrering med skruvnyckel ska dragskruvar med kullager användas
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,849 kg
Bruttovikt	1,098 kg
Tullvarukod	82073010
ETIM 9	EC002121

Features

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivning	Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
